

Přísavka
ESS-40-SNA
Číslo dílu: 189308

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	230 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	40 mm
Objem přísavky	1.566 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Zvláštní vlastnosti	antistatick.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Povrchový odpor	200 Ω
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:...]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	69.6 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	49 N
Hmotnost výrobku	16.3 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	černý/bílý bod
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku, poniklováno mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR