

# Přísavka ESS-50-SU

Číslo dílu: 189310

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. poloměr výrobku                          | 330 mm                                                                                      |
| Jmenovitá světlost                            | 3 mm                                                                                        |
| Průměr přísavky                               | 50 mm                                                                                       |
| Objem přísavky                                | 2.387 cm <sup>3</sup>                                                                       |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                                   |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 4                                                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, plochý                                                                         |
| Provozní tlak                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                 |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                           |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                                                         |
| Okolní teplota                                | -20 °C...60 °C                                                                              |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 105.8 N                                                                                     |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 130 N                                                                                       |
| Hmotnost výrobku                              | 22 g                                                                                        |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                                                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M6                                                                                          |
| Barva                                         | modrá                                                                                       |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | tvárná slitina hliníku, poniklováno<br>mosaz, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                            |
| Materiál přísavky                             | PUR                                                                                         |