


Přísavka ESS-80-EN

Číslo dílu: 189358

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	160 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	51.61 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	275 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	216 N
Hmotnost výrobku	141 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	POM ocel, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR