

**Přísavka**  
**ESS-20-BU**  
Číslo dílu: 189379

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                    | 6 mm                                                        |
| Min. poloměr výrobku                          | 40 mm                                                       |
| Jmenovitá světlost                            | 3 mm                                                        |
| Průměr přísavky                               | 20 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 1.6 cm <sup>3</sup>                                         |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 4                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu                            |
| Provozní tlak                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                         |
| Okolní teplota                                | -20 °C...60 °C                                              |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 12.9 N                                                      |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 9.5 N                                                       |
| Hmotnost výrobku                              | 6.7 g                                                       |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M6                                                          |
| Barva                                         | modrá                                                       |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | mosaz, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno        |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | PUR                                                         |