

Přísavka ESS-30-BS

Číslo dílu: 189384

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	8 mm
Min. poloměr výrobku	80 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	30 mm
Objem přísavky	4.07 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...180 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	26.2 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	16 N
Hmotnost výrobku	9.9 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)