


Přísavka ESS-80-BU

Číslo dílu: 189395

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání přísavky	10 mm
Min. poloměr výrobku	430 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	63.9 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	213.6 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	132.5 N
Hmotnost výrobku	139 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	POM ocel, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál přísavky	PUR