

Plochý kabel KASI-1,5-Y-100

Číslo dílu: 18940

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	71 g
Rozsah provozního napětí, DC	75 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost	3 A
Délka kabelu	100 m
Stupeň krytí	IP65 s uzavřenými konci vodičů
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál pláště kabelu	pryžová směs
Barva pláště kabelu	žlutá