

Přísavka
ESS-30X90-ON
Číslo dílu: 189418

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světllost	6 mm
Velikost přísavky	30x90 mm
Objem přísavky	10.17 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 5
Tvar přísavky	ovál. ploch.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	134.4 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku, vodorovně	201 N
Příčná síla vertikální při jmenovitém provozním tlaku	134.5 N
Hmotnost výrobku	55.3 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M10
Barva	černá
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR