



# kyvný pohon DRE-2-F03-Q14-FS

č. dílu: 189904

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.



## katalogový list

| parametr                                          | hodnota                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| velikost pohonu                                   | 2                                                                           |
| připojovací obrazec příruby                       | F03                                                                         |
| úhel kyvu                                         | 90 deg                                                                      |
| připojení armatury odpovídá normě                 | ISO 5211                                                                    |
| tlumení                                           | žádné tlumení                                                               |
| montážní poloha                                   | libovol.                                                                    |
| provozní režim                                    | jednočinný                                                                  |
| konstrukce                                        | ozubený hřeben/pastorek                                                     |
| snímání polohy                                    | bez                                                                         |
| uzavřený směr                                     | síla pružiny, zavírací                                                      |
| připojení ventilu odpovídá normě                  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                        |
| provozní tlak                                     | 2 ... 10 bar                                                                |
| provozní médium                                   | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Note on operating and pilot medium                | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| třída odolnosti korozi KBK                        | 3                                                                           |
| okolní teplota                                    | -20 ... 80 °C                                                               |
| spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0° | 1.2 l                                                                       |
| hmotnost výrobku                                  | 600 g                                                                       |
| připojení hřídele                                 | V09                                                                         |
| připojení pneumatiky                              | připojovací deska<br>G1/8                                                   |
| upozornění k materiálu                            | obsahuje látky LABS                                                         |
| informace o materiálu hnací hřídele               | hliník<br>eloxovaný                                                         |
| informace o materiálu víka                        | PA                                                                          |
| informace o materiálu těsnění                     | NBR                                                                         |
| informace o materiálu pouzdra                     | hliník<br>eloxovaný                                                         |