

Tlumič hluku UOS-1-LF

Číslo dílu: 1901207

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh těsnění na závitovém čepu	bez těsnění
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	otevřený tlumič hluku
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Hmotnost výrobku	157.9 g
Pneumatické připojení	G1
Materiál vložky tlumiče	PE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku