

Vícenásobný rozdělovací díl QSLV2-3/8-3/8-U

Číslo dílu: 190773

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	5.3 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Princip push-pull
Velikost balení	1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	24 Nm
Hmotnost výrobku	84 g
Počet vývodů	2
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit NPT3/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším průměrem 3/8"
Okolní teplota, °F	14 °F...140 °F
Barva uvolňovacího kroužku	šedá
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PBT
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová