


Manometr PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Číslo dílu: 1908519

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	63
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	1,6
Stupeň krytí	IP65
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	radiálně dole
Pneumatické připojení	G1/4
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	ocel
Materiál průhledového skla	PS

Parametr	Hodnota
Barva tělesa	stříbrná
Hmotnost výrobku	80 g
Stupnice	trojitá stupnice MPa (vně) bar (vnější) psi (uvnitř)