

Zpětný ventil HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Číslo dílu: 190857

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce zpětného odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QS-5/32
Pneumatické připojení 2	10-32 UNF-2A
Způsob upevnění	lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	145 l/min
Provozní tlak	-1 bar...10 bar
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	mosaz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. diferenciální tlak otevření	0.1 bar
Min. tlaková diference, sevření	0.2 bar
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku	7.2 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS