

zpětný ventil HAM-1/16-QS-5/32-U

č. dílu: 190940


FESTO

průtok směrem od vnějšího závitu k připojení QS.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	NPT1/16-27
připojení pneumatiky 2	QS-5/32
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	mosaz
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
hmotnost výrobku	12 g