

Přísavka
ESV-60-SU
Číslo dílu: 191000

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	350 mm
Průměr přísavky	60 mm
Objem přísavky	3.953 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	166.1 N
Hmotnost výrobku	22 g
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR