

Přísavka
ESV-100-SN
Číslo dílu: 191007

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	460 mm
Průměr přísavky	100 mm
Objem přísavky	29.779 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	503.6 N
Hmotnost výrobku	59 g
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR