

Přísavka
ESV-100-EU
Číslo dílu: 191048

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	200 mm
Průměr přísavky	100 mm
Objem přísavky	79.812 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	440.8 N
Hmotnost výrobku	65 g
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR