

Přísavka
ESV-80-BS
Číslo dílu: 191068

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	10 mm
Min. poloměr výrobku	430 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	63.9 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...180 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	213.6 N
Hmotnost výrobku	39 g
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)