

Tlumič nárazu YSRW-12-20

Číslo dílu: 191196

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Zdvih	20 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné měkká charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.3 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	1 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Délka tlumení	20 mm
Max. síla nárazu	1000 N
Max. absorpce energie na zdvih	12 J
Max. absorpce energie za hodinu	41000 J
Max. zbytková energie	0.05 J
Síla na návrat do základ. pol.	5 N
min. zasouvací síla	35 N
Hmotnost výrobku	78 g
rozsah hmotnosti	30 kg
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel