

Vakuový filtr ESF-4B

Číslo dílu: 191204

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Jemnost filtru	10 µm
Provozní tlak	-0.95 bar...4 bar
Průtok při podtlaku = -0,75 baru	270 l/min
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	19 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení pro podtlak
Pneumatické připojení	M6
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	PVF
Materiál tělesa	hliník mosaz, poniklováno