

Světelné těsnění

MF-LD-230AC

Číslo dílu: 19144

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Hmotnost výrobku	1.6 g
Elektrické připojení	tvár B hranatý tvar MSF
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Jmenovitý výkon světelného těsnění	0.33 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Barva	průsvitná