


Zásobník na stlačený vzduch CRVZS-5

Číslo dílu: 192159

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Objem	5 l
Montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
Odpovídá normám	AD 2000
Provozní tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certifikát	TÜV
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:] dusík
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...100 °C
Okolní teplota	-10 °C...100 °C
Max. utahovací moment připojovacího závitu	130 Nm
Max. utahovací moment, odpouštění kondenzátu	27 Nm
Hmotnost výrobku	3581 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení odpouštění kondenzátu	G3/8
Pneumatické připojení	G1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál zásobníku na stlačený vzduch	silně legovaná ocel, nerezová