


Zásobník na stlačený vzduch VZS-20-B

Číslo dílu: 192161

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Objem	20 l
Montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
Odpovídá normám	EN 286-1
Provozní tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::] dusík
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...100 °C
Okolní teplota	-10 °C...100 °C
Max. utahovací moment přípojovacího závitu	130 Nm
Max. utahovací moment, odpouštění kondenzátu	27 Nm
Hmotnost výrobku	9000 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení odpouštění kondenzátu	G3/8
Pneumatické připojení	G1
Materiál zásobníku na stlačený vzduch	ocel, práškově potažená