


Filtr LF-D-MAXI

Číslo dílu: 192553

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Provozní tlak	0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Pneumatické připojení 2	Připojovací deska
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádoby	PC