


Redukční ventil s filtrem LFR-1/4-D-5M-O-MIDI

Číslo dílu: 192613

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	5 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Redukční ventil s filtrem, bez manometru
Max. množství kondenzátu	43 cm³
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Indikace tlaku	připraven G1/4
Provozní tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. hystereze tlaku	0.2 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1600 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [::9:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	900 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku

Parametr	Hodnota
Materiál nádoby	PC