

Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/8-D-7-O-MINI-A

Číslo dílu: 192642

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Řada	D
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	Redukční ventil s filtrem, bez manometru Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. množství kondenzátu	22 cm ³
Jemnost filtru	40 µm
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Indikace tlaku	připraven G1/8
Provozní tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1500 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	660 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku

Parametr	Hodnota
Materiál nádoby	PC