


Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A

Číslo dílu: 192647

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	Redukční ventil s filtrem, bez manometru Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. množství kondenzátu	80 cm ³
Jemnost filtru	40 µm
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Indikace tlaku	připraven G1/4
Provozní tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. hystereze tlaku	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	7700 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	2390 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádobky	PC