

Zásuvka MSSD-EB-S-M14

Číslo dílu: 192745

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	10
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	17 g
Elektrické připojení	4 vodiče zásuvka Tvar C
Průměr kabelu	4 mm...6 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá