

Zásuvka MSSD-C-S-M16

Číslo dílu: 192748

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	10
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	38 g
Elektrické připojení	4 vodiče zásuvka tvar A
Průměr kabelu	5.5 mm...8 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.5 mm ² ...1 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá