

# Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-1/4-1/4-I-U-M

Číslo dílu: 192809

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                          |
| Jmenovitá světlost                     | 0.165 in                                                          |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | Potah                                                             |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                         |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                        |
| Velikost balení                        | 1                                                                 |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                 |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Námořní klasifikace                    | viz. certifikát                                                   |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Okolní teplota                         | 0 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                       | 0.423 oz                                                          |
| Způsob upevnění                        | Inbus vel. 4                                                      |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit R1/4                                                 |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším průměrem 1/4"                                |
| Okolní teplota, °F                     | 32 °F...140 °F                                                    |
| Barva uvolňovacího kroužku             | šedá                                                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál tělesa                        | mosaz<br>poniklováno                                              |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                               |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                                               |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                     |