

# Dorazový prvek YSRWJ-5-8-A

Číslo dílu: 192968

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	5
Zdvih	8 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné měkká charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	0.03 mm
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Max. rychlost nárazu	2 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.2 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	1 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	8 mm
Max. síla nárazu	200 N
Max. absorpce energie na zdvih	1 J
Max. absorpce energie za hodinu	10000 J
Max. zbytková energie	0.01 J
Síla na návrat do základ. pol.	1 N
Hmotnost výrobku	45 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel