


Připojovací kabel KMP4-25P-10-PUR

Číslo dílu: 193019

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	DIN 41652
Označení vedení	s příslušenstvím
Četnost připojování	50
Hmotnost výrobku	1617 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	25
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	25
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	2 x šroub M3
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	25
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	25
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Odolnost nárazům napětí	1 kV
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězů
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	31 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	51 mm
Průměr kabelu	9.8 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,4 mm
Konstrukce kabelu	25 x 0,25 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ²
Konce vodičů	odříznuto natupo

Parametr	Hodnota
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-25 °C...75 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno