

Spínací ventil HEP-D-MAXI

Číslo dílu: 193257

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Řídicí tlak	3 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	800 g
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertní plyny
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku