


Spojovací vedení KMYZ-2-24-10-LED

Číslo dílu: 193443

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se samořezným šroubem
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	170 g
Elektrické připojení	2 piny / 2 vodiče úhlová zásuvka / kabel hranatý tvar / volné konce vodičů
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	standard
Průměr kabelu	3,4 mm
Konstrukce kabelu	2 x 0,25 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz