

# Jednosměrný škrticí ventil GR-QS-8

Číslo dílu: 193970

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                   | Hodnota                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                             | funkce jednosměrného škrticího ventilu                                                                 |
| Připojení pneumatiky 1                     | QS-8                                                                                                   |
| Pneumatické připojení 2                    | QS-8                                                                                                   |
| Nastavovací prvek                          | rýhovaný šroub                                                                                         |
| Způsob upevnění                            | montáž do panelu<br>s průchozí dírou<br>s příslušenstvím<br>volitelně:                                 |
| Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení | 265 l/min                                                                                              |
| Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 500 l/min                                                                                              |
| Provozní tlak                              | 0.2 bar...10 bar                                                                                       |
| Okolní teplota                             | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Materiál tělesa                            | zesílený PA                                                                                            |
| Ochrana proti výbuchu                      | dbejte na upozornění v osvědčení<br>zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Montážní poloha                            | libovoln.                                                                                              |
| Provozní médium                            | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                          |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu     | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                               |
| Shoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Teplota média                              | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Hmotnost výrobku                           | 23 g                                                                                                   |
| Upozornění k materiálu                     | v souladu s RoHS                                                                                       |
| Materiál těsnění                           | NBR                                                                                                    |
| Materiál uvolňovacího kroužku              | POM                                                                                                    |
| Materiál drážkované hlavy                  | PA, zesíleno                                                                                           |

| Parametr                     | Hodnota             |
|------------------------------|---------------------|
| Materiál seřizovacího šroubu | silně legovaná ocel |