

Plochý portál|H-portál EXCH-60-

Číslo dílu: 1939785

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Montážní poloha	svisle vodorovn.
Konstrukce	Ploché portály
Provozní tlak	8 bar
Max. zrychlení, vodorovně	50 m/s ²
Max. zrychlení, svisle	30 m/s ²
Max. rychlost, vodorovně	5 m/s
Max. rychlost, svisle	3 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje a zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	10 °C...50 °C
Jmenovité zatížení při maximální dynamice	6 kg
Způsob upevnění	s upevňovací sadou se seřizovací sadou s kameny do drážky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS