

Nástrčný rozdělovač|rozdělovací díl s nátrubky FCN- 3-PK-2 B

Číslo dílu: 19527

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	1.3 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem Ø 3 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku