

Kloubová hlavice CRSGS-M27X2

Číslo dílu: 195586

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M27x2
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	1333 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vnějšího kroužku	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	silně legovaná ocel
Materiál vnitřního kroužku	silně legovaná ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel