

Ložiskové těleso CRLBN-50/63

Číslo dílu: 195868

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50/63
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	293 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál čepu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál pojistky	silně legovaná nerezová ocel