

Zásuvka s kabelem ASI-SD-FK180

Číslo dílu: 196089

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	6.2 g
Elektrické připojení	2 piny Zásuvka, přímá
Rozsah provozního napětí, DC	75 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost	3 A
Průřez přívodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-30 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz