

Montážní deska VN-T6-BP-NRH

Číslo dílu: 196956

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	0.8 Nm
Hmotnost výrobku	12.4 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou montážní lištou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	zesílený PA
Materiál šoupátka	POM