

Hadice z plastu PFAN-12X1,75-NT

Číslo dílu: 197065

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	165 mm
Vnitřní Ø	8.4 mm
Min. poloměr ohybu	29 mm
Upozornění k použití	hadice bez potisku
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 85 °C vodní pára: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 baru, 0 - 22 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu) vodní pára
Požární zkouška materiálu	UL94 V-0
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu viz prohlášení o shodě
Upozornění k teplotě média	vodní pára: max. 120 °C
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.125 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 12 mm
Barva	přírodní
Tvrdost Shore	D 60 +5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PFA