


modul AS-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

č. dílu: 197069

FESTO

rozhraní AS-Interface pro 4 vstupy pro čidla.



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
provozní napětí DC AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
maximální počet vstupů	4
zbytkové zvlnění AS-Interface	20 mVss
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
hmotnost výrobku	200 g
charakteristická křivka vstupů	dle IEC 1131-2, typ 02
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
typ upevnění	průchozí dírou