

Uzavírací ventil HE-N1-LO

Číslo dílu: 197132

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob řízení	přím.
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Hodnota C	38.47 l/sbar
Hodnota b	0.47
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	10000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	lze našroubovat
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	1000 g
Připojení pneumatiky 1	NPT1
Pneumatické připojení 2	NPT1
Pneumatické připojení 3	NPT1
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku