

Uzavírací ventil HE-G1/2-LO

Číslo dílu: 197134

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	ruční
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Hodnota C	28.13 l/sbar
Hodnota b	0.28
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	6200 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	1100 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 3	G1
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku PBT