

Připojovací blok MHP1-PR4-3-PI

Číslo dílu: 197213

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	4
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	M7
Pneumatické připojení 3	M7
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,