

# Připojovací blok MHP1-PR8-3-PI-D9

Číslo dílu: 197235

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Max. počet pozic pro ventily           | 8                                                        |
| Provozní tlak                          | 0 bar...8 bar                                            |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B2-L                                           |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                           |
| Způsob upevnění připojovací desky      | s průchozí dírou                                         |
| Způsob upevnění ventilu                | s vnitřním závitem                                       |
| Připojení pneumatiky 1                 | M7                                                       |
| Pneumatické připojení 3                | M7                                                       |
| Materiál připojovací desky             | Tvárný legovaný hliník,                                  |