


Osová sada EAMM-A-N48-60G

Číslo dílu: 1972527

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	53.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	509 g
Kód rozhraní ovladače	N48
Kód rozhraní motoru In	60G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS