

Pájecí patice PCBC-A-10

Číslo dílu: 197261

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s pájecí paticí
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	5 g
Velikost balení	10
Elektrické připojení	2 piny
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-40 °C...115 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA