

Ložiskové těleso CRLMC-32

Číslo dílu: 197320

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	112 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	elektrolyticky leštěno silně legovaná ocel
Materiál ložiska	plast